

Dräger Prestor

Dräger Prestor – эффективный испытательный прибор для масок, предназначенный для полной проверки полнолицевых масок. Это высокопроизводительное устройство – идеальное решение для ситуаций, когда необходимо проверять большое количество масок в кратчайшее время. Полностью автоматизированная процедура проверки обеспечивает наивысшую степень надежности.

ST
-
24
76
-
..



Dräger Prestor:
высокопроизводительное
устройство для проверки масок

Программно управляемая процедура проверки

Пневматический зажим автоматически удерживает маску в идеальном положении на испытательной голове. Опционально, процедуру проверки можно активизировать педальным переключателем. В ходе проверки выпускной клапан автоматически увлажняется. Prestor сравнивает результаты для каждой проверяемой маски с предварительно заданными контрольными параметрами и допусками. Кроме утечек маски, может также проверяться открывающее давление выпускного клапана.

Экономия времени

Короткое время подготовки и полностью автоматическая процедура проверки существенно сокращают время проверки каждой маски, что позволяет надежно проверять большое количество масок.

Простота эксплуатации

Dräger Prestor управляется с ПК; графическое представление процедуры проверки на экране ПК упрощает управление. Протоколы испытаний автоматически компилируются, сохраняются и прекрасно документируются.

Проверенное качество

Dräger Prestor проверяет утечки в соответствии с требованиями vfdb 0804.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	300 x 500 x 450 мм (Д x Ш x В)
Масса	15 кг
Допустимая температура хранения	10 ... 55 °C
Допустимая температура эксплуатации	10 ... 45 °C
Допустимое давление воздуха	900 - 1200 гПа
Допустимая влажность	до 90% отн. влажности
Подача сжатого воздуха	5 - 9 бар, рекомендуется 6 бар
Напряжение питания	блок питания 15 В
Датчик давления	+/- 50 мбар
Последовательный интерфейс	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Испытательное устройство Dräger Prestor	Включает: базовый прибор, программное обеспечение, сетевой шнур, соединительный кабель для ПК, руководство пользователя.	AG 02 000
ПК, монитор, принтер (спецификация согласно текущему списку)	При наличии ПК, рекомендованная минимальная конфигурация: Intel Pentium - совместимый процессор; операционная система: Window 98 NT (4.0), 2000. XP; частота: мин. 350 МГц; оперативная память мин. 64 Мбайт, свободное пространство на жестком диске мин. 1 Гбайт, VGA цветная графическая карта и цветной монитор, второй параллельный интерфейс (если первый интерфейс, например, используется принтером), дисковод CD.	по запросу

Dräger Prestor

Принадлежности для программного обеспечения ПК:	Управление программное обеспечение: Drägerware.face mask workshop, сканер штрих-кода и наклейки со штрих-кодами транспондер и беспроводной сканер штрих-кода	по запросу
Принадлежности для Dräger Prestor		
Резиновая пробка	Уплотняет носовое отверстие Dräger Prestor при самотестировании	12 94 091
Винтовой хомут	Для крепления Dräger Prestor к столу	R 50 809
Педальный переключатель	Позволяет активизировать проверку без клавиатуры компьютера.	AG 02 079
Запасные части	Заказывая запасные части, запросите следующий список запасных частей: Dräger Prestor.	E 1614.950
Необходимые принадлежности для проверки масок		
Адаптер маски		
Адаптер Supra в комплекте	Для проверки масок с адаптером Supra на Prestor	AG 02 015
Полнолицевые маски		
Уплотняющие заглушки RA	Соединитель для легочного автомата закрывается уплотняющей заглушкой	R 53 344
Проверка герметичности полнолицевых масок с нормальным давлением		
Уплотняющие заглушки P/PE/RP	Соединитель для легочного автомата закрывается уплотняющей заглушкой	R 53 345

